


# Açma/kapama valfi MS4N-EM1-1/4-S

Ürün numarası: 541281

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tasarım                                                   | Döner sürgü                                                  |
| Çalıştırma türü                                           | manuel                                                       |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısıtlamaz                                                   |
| Kontrol türü                                              | doğrudan                                                     |
| Valf fonksiyonu                                           | 3/2 çift bobinli                                             |
| Çalışma basıncı                                           | 0 MPa...1.4 MPa<br>0 bar...14 bar                            |
| C değeri                                                  | 9 l/sbar                                                     |
| b değeri                                                  | 0.39                                                         |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2200 l/dak                                                   |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                  |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                               |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                 |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                           |
| Ürün ağırlığı                                             | 210 g                                                        |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/4 NPT                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | 1/4 NPT                                                      |
| Pnömatik bağlantı 3                                       | toplanmadı                                                   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | TPE-U(PU)                                                    |
| Gövde malzemesi                                           | Alüminyum pres döküm                                         |