

Pnömatik kas DMSP-20- -

Ürün numarası: 541404

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Maks. daralmada çap genişlemesi	40 mm
Strok	0 mm...2250 mm
Maks. kasılma	nominal uzunluğun % 25'i
Maks. ön gerdirme	Nominal uzunluğun % 4'ü
Nominal uzunluk	60 mm...9000 mm
Tekrarlama hassasiyeti kas	$\leq$ nominal uzunluğun %1'i, döngüsel olarak
İzin verilen paralellik toleransı	400 mm nominal uzunluktan itibaren $\leq$ 2 mm 400 mm nominal uzunluğa kadar $\pm$ % 0,5
İzin verilen açı toleransı	1 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kasılma membranı
Çalışma basıncı	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar
Çalışma şekli	tek etkili çeken
Ruhsat	TÜV
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Serbest asılı maksimum ek yük	80 kg
Maks. çalışma basıncında pnömatik kas teorik kuvveti	1500 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	1500 N
1 m uzunluk başına ek ağırlık	178 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı
Kovan malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı

Özellik	Değer
Diyafram malzemesi	AR Kloropren kauçuk
Somun malzemesi	Çelik galvanize