


# Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6N-1/2:H1N3M1-WP

Ürün numarası: 541467

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Boyut   | 6  |
| Seri  | MS   |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir                    |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °  |
| Filtre hassasiyeti  | 40 µm  |
| Su tahliye  | tam otomatik   |
| Tasarım   | Manometreli regülatör<br>Standart filtre<br>Standart sis yağlayıcı |
| Kabuk koruması  | Plastik koruyucu kafes   |
| Basınç göstergesi   | manometre ile  |
| Çalışma basıncı   | 2 bar...12 bar   |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 1 bar...12 bar   |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 3500 l/dak   |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar      |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı  | -10 °C...60 °C   |
| Gıdaya uygunluk   | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                               |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava                    |
| Ürün ağırlığı   | 2000 g   |
| Montaj türü   | aksesuarlarla  |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/2 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | 1/2 NPT  |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi   | Alüminyum pres döküm   |
| Kabuk malzemesi   | PC   |