


# Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6N-1/2:J4D1A1-WP

Ürün numarası: 541477

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | 6                                                                                                           |
| Seri                                                      | MS                                                                                                          |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir                                                             |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                                                               |
| Filtre hassasiyeti                                        | 5 µm                                                                                                        |
| Su tahliye                                                | tam otomatik                                                                                                |
| Tasarım                                                   | Basınç oluşturma valfi<br>Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü                                |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Kabuk koruması                                            | Plastik koruyucu kafes                                                                                      |
| Basınç göstergesi                                         | manometre ile                                                                                               |
| Çalışma basıncı                                           | 4.5 bar...12 bar                                                                                            |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 4 bar...12 bar                                                                                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 3000 l/dak                                                                                                  |
| Bobin karakteristik değerleri                             | 24 V DC: 1,5 W                                                                                              |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                        |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                              |
| Akışkan sıcaklığı                                         | 5 °C...60 °C                                                                                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | 5 °C...60 °C                                                                                                |
| Ürün ağırlığı                                             | 2400 g                                                                                                      |
| Montaj türü                                               | aksesuarlarla                                                                                               |
| PNömatik bağlantı 1                                       | 1/2 NPT                                                                                                     |

| Özellik              | Değer                |
|----------------------|----------------------|
| Pnömatik bağlantı 2  | 1/2 NPT              |
| Pnömatik bağlantı 3  | G1/2                 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu          |
| Gövde malzemesi      | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi      | PC                   |