


Analog Modülü CPX-4AE-T

Ürün numarası: 541486

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	47 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	bağlantı blokuna bağlı olarak
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
Maks. kablo uzunluğu	200 m korumalı
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 4 kanallı diagnostik
Diyanoz	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Giriş sinyalinde kısa devre Parametrelendirme hatası
Parametrelendirme	Kanal başına güçler Kanal başına sınır değer denetimi Ölçü birimi Ölçülen değer yumuşatma Kanal başına sensör tipi Kanal başına tel kopması denetimi
Dahili çevrim süresi	250 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 50 mA
Giriş sayısı	4
Veri formatı	15 bit + işaret Derecenin onda biri cinsinden ikili gösterim
Tekrarlama hassasiyeti	25 °C'de % 0,05
25°C'de temel hata sınırı	Pt sensörleri için ±0,6 K
Ortam sıcaklığı aralığı bazında kullanım hatası limiti	±0,6 %

Özellik	Değer
Sensör tipi	Ni 100 Ni 1000 Ni 120 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Koruma (kısa devre)	dahili elektronik sigorta