


# Güvenli yol verme Valfi MS12-DL-G

Ürün numarası: 541497

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısılabilir                                           |
| Çalıştırma türü                                           | pnömatik                                              |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                          |
| Manuel kumanda                                            | yok                                                   |
| Tasarım                                                   | Piston yuvası                                         |
| Geri alma türü                                            | mekanik yay                                           |
| Kontrol türü                                              | doğrudan                                              |
| Pilot hava beslemesi                                      | dahili                                                |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                    |
| Valf fonksiyonu                                           | 2/2                                                   |
| Çalışma basıncı                                           | 2 bar...20 bar                                        |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 25000 l/dak...42000 l/dak                             |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                        |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                        |
| Ürün ağırlığı                                             | 3600 g                                                |
| Montaj türü                                               | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | Manifold modülü                                       |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | Manifold modülü                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR                                                   |
| Gövde malzemesi                                           | Alüminyum pres döküm                                  |