


Solenoid bobin

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Ürün numarası: 541666

FESTO

Izole kondüit bağlantılı kablo, 120 V AC/60 Hz ve 110 V AC/50-60 Hz



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 12.5 VA, tutma gücü 7.5 VA 120 V AC: 60 Hz, toplama gücü 11.5 VA, tutma gücü 6.5 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	NEC 500 Class I, Div. 1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kablo uzunluğu	0,5 m
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun