

# Dayanıklı hortum PAN-R-4X0,75-SI

Ürün numarası: 541674

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	16 mm
İç çap	2.5 mm
Min. bükme yarıçapı	10 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0079 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 62 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A