

Dayanıklı Hortum PAN-R-8X1,5-SI

Ürün numarası: 541676

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	29 mm
İç çap	5 mm
Min. bükme yarıçapı	20 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0316 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 62 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A