

Manometre MA-27-25-R1/8

Ürün numarası: 541734

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Manometre nominal boyut	27
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	4
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	PA takviyeli
Vida dişli muylu malzemesi	PA takviyeli
Gövde malzemesi	PA
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	8 g

Özellik	Değer
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)