

Elektrik bağlantı CPVSC1-AE16-CPI

Ürün numarası: 541975

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	52 mm
Yükseklik	40 mm
Uzunluk	70 mm
Fieldbus arayüzü	M9, 5 kutuplu, soket ve soket
Cihaza özel diyagnoz	Valf terminalinde düşük voltaj
İletişim tipleri	CP fieldbus
Maks. valf bobini sayısı	16
Parametrelendirme	CP protokolü aracılığıyla parametrelendirme
Ters polarite koruması	tüm elektrikli çalışma gerilimi bağlantıları için
Protokol	CP fieldbus
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi, yük	Valf tipine ve valf sayısına bağlı
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	Elektronik: <= 100 mA
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Bağıl nem	50 °C'de % 90 yoğuşmayan
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
Koruma türü	IP20 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Ürün ağırlığı	150 g
Busa özel LED gösterge	CP: CP fieldbus
Montaj türü	geçiş deliği ile
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu