

AS-I modülü
ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z
Ürün numarası: 542125

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Bölge 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Bölge 22 (UKEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
ATEX kategorisi, toz	II 3D
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL DC (GB) EPL Gc (GB)
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Ex ortam sıcaklığı	-5°C <= Ta <= +50°C