


Bağlantı kablosu NEBV-B2W3P-F-2.5-M12G5

Ürün numarası: 542133

FESTO

Ön-montajlı, MFH valfleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kablo özelliği	Standart
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Maks. sıkma torku	M12x1'de 0.6 Nm M3'de 0.4 Nm
Min. Kablo bükme yarıçapı	59 mm
Ürün ağırlığı	181 g
Elektriksel bağlantı 1	Açılı soket, kare tasarım, 3-pin, BI tipi
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket, M12x1, 5-pin, A-kodlu
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Kablo çapı	5,9 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
İletken- ve nominal kesit	0,75 mm ²
Koruyucu topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine dış açılmış erkek soket ile
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	PBT TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Çinko pres döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	kalay kaplı soket Bakır alaşım fiş, altın kaplı