


# Lineer Handling sistemi DHSL-2DGE25ZR-HMP20

Part number: 543002

FESTO

Kılavuz eksenli elektriksel dişli kayış ekseninden ve modüler handling ekseninden oluşmaktadır. Dinamik bir pozisyonlamaya sahiptir ve sağlamdır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



## Data sheet

Feature	Value
Montaj	Doğrusal rampa 3.0
Etkin yük	0 ... 6 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	HMP-20
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Orta konum, Z eksen	1 katı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm