

3-D Handling sistemi


DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-SLT16

Part number: 543027

FESTO

Rulman yataklamalı elektriksel kumandalı dişli kayış akselerinden, dikey ve kompakt bir mini kızak, hassas ve dinamik pozisyonlamalardan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmektedir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıyı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 1.0
Etkin yük	0 ... 2 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	SLT-16
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Strok, Z eksen	0 ... 150 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm