

3-D Handling sistemi


DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-HMPL20

Part number: 543036

FESTO

Rulman yataklamalı elektriksel kumandalı dişli kayış eksenlerinden ve dikey modüler handling eksenini ve hassas pozisyonlamalardan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıyı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 2.0
Etkin yük	0 ... 4 kg
Silindir ünitesi, Z eksenini	HMPL-20
Silindir sistemi, Z eksenini	Pnömatik
Orta konum, Z eksenini	1 katı
Strok, Z eksenini	0 ... 200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksenini	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksenini	2x DGE-25-ZR-RF
Silindir sistemi, Y eksenini	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış 2x
Orta konum, Y eksenini	İsteğe bağlı
Strok, Y eksenini	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksenini	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksenini	DGE-25-ZR-RF
Silindir sistemi, X eksenini	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, X eksenini	İsteğe bağlı
Strok, X eksenini	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksenini	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksenini	± 0,1 mm