


Pick&Place DHSP-HSP12

Part number: 543047

FESTO

Bağlantı linki tarafından yönlendirilen mekanizma, iki yönde hareket için elektrik veya pnömatik silindir, kompakt ve dinamik. Festo'un döner modül ve tutucu gamına uygun tanımlı arayüzler. Montaj kiti veya komple montajlı olarak sipariş edin.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak sağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	Pick&Place 1.0
Etkin yük	0 ... 0,7 kg
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Strok, Z eksen	20 ... 70 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,01 mm ± 0,01 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	HSP-12
Silindir sistemi, Y eksen	Pnömatik
Strok, Y eksen	52 ... 170 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,01 mm ± 0,01 mm