

Güç kaynağı soketi NECU-G78G4-C2

Ürün numarası: 543108

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61984
Ruhsat	c CSA us (OL)
Ürün ağırlığı	58.7 g
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, 7/8", 4 kutuplu
Soket kodlama	ODVA AutoSIG
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	10 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
İzin verilen kablo çapı	6 mm...12 mm
Bağlantı kesiti	1.5 mm ²
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Nikel kaplı döküm çinko
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM NBR
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı