


# Paralel kit EAMM-U-D40-42C

Ürün numarası: 543160

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer                         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Büyüklük                      | 40                            |
| Montaj konumu                 | istenildiği gibi              |
| Max. Devir                    | 5.000 1/min                   |
| Depolama sıcaklığı            | -25 ... 60 °C                 |
| Relatif hava nemi             | 0 - 95 %                      |
| Koruma sınıfı                 | IP40                          |
| Çevre sıcaklığı               | 0 ... 50 °C                   |
| Kütle atalet momenti          | 10,016 kgmm <sup>2</sup>      |
| Yüksüz itme torku             | 0,1 Nm                        |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 3 Nm                          |
| Ürün ağırlığı                 | 690 g                         |
| Malzeme hakkında not          | LABS içeren malzemeler mevcut |