


Paralel kit EAMM-U-E48-52C

Ürün numarası: 543233

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	40
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	3.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	71,138 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,3 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	5,5 Nm
Ürün ağırlığı	1.800 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut