

Baęlantı parçası
KVI-CP-3-SSD
Ürün numarası: 543252

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Montaj türü	Erkek dış ile
Ürün aęırlığı	48 g
Elektrik baęlantısı	5 kutuplu Soket Düz soket / düz soket M9 Soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	60 V
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Montaj konumu	herhangi bir