

# Bağlantı kablosu NEBV-S1W37-KM-10-LE27

Ürün numarası: 543276

FESTO



19 37 1 20

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Kullanım alanı	Yalnızca çok kutuplu soket bağlantısına sahip valf terminali VTSA/VTSA-F için
Karşılık geldiği norm	DIN 47100
Kablo tanımı	levha tutucu ile
Ürün ağırlığı	2000 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	37
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	27
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	3x M4 vida
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	27
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	27
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Aşırı gerilim direnci	1 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	44 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	82 mm
Kablo çapı	10.9 mm
Kablo yapısı	27 x 0,34 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.34 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC