

Elektronik modül VMPA2-FB-EMS-D2-4

Ürün numarası: 543332

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz	Durum denetimi Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Valflerde düşük voltaj
Maks. valf yeri sayısı	2
Maks. valf bobini sayısı	4
Yük geriliminde öz akım tüketimi	3 mA
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	8 mA
Bobin başına nominal çekme akımı	99 mA bis 24 ms
Akım azaltmada nominal akım	24 ms sonra 18 mA
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	20 g
Gövde malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu