



# Regülatör plakası VMPA2-B8-R3C2-C-10

Ürün numarası: 543344

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Yapı genişliği                        | 21 mm   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                      |
| Prömatik dikey sıralama               | 4 için regülatör                                  |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile |
| Manometre ekleme                      | mümkün  |
| Basınç kontrol aralığı                | 2 bar...8.5 bar                                   |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar                                  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 1 - korozyona düşük maruziyet                     |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Koruma türü                           | IP65<br>IEC 60529'a göre                          |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                     |
| Maks. sıkma torku                     | 0.65 Nm   |
| Ürün ağırlığı                         | 180 g   |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına                             |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile                                  |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                       |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR   |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | PA  |