

Pnömatik arayüz VABA-S6-1-X1

Ürün numarası: 543416

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf terminalleri arayüzü	Tip 44, VTSA
Diagnoz	Valflerde düşük voltaj
Maks. valf yeri sayısı	16 çift bobinli valf için Tek bobinli valflerde 32
LED göstergeler	1 toplu diagnostik Valflerde kanal durumu
Parametrelendirme	Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Modül denetimi
Koruma (kısa devre)	valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 15 mA (işletim voltajı besleme elektronığı) Tipik olarak 50 mA (valfler için yük gerilimi beslemesi)
Kanal başına maks. akım beslemesi	0,2 A
Modül başına maks. toplam akım	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	Evet, valfler için ek bir güç kaynağı kullanıldığında
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	590 g
Elektrik kontrolü	Fieldbus
Elektrik bağlantısı	CPX aracılığıyla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PA
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm