

Manometre PAGN-26-16-P10

Ürün numarası: 543487

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Gösterge aralığı | 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Manometre nominal boyut | 26 |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Tasarım | Bourdon tüpü manometresi |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| İşletim ortamı | Soy gazlar nötr sıvılar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | asetilen yok oksijen yok |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Dalgalı yük faktörü | 0.66 |
| Ölçüm doğruluğu sınıfı | 4 |
| Koruma türü | IP43 NEMA 4 |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı konumu | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | Kartuş 10 mm |
| Ortamla temas eden malzemeler | Pirinç |
| Vida dişli muytu malzemesi | Pirinç |
| Gövde malzemesi | PA |
| Kontrol camı malzemesi | PS |
| Gövde rengi | siyah |
| Ürün ağırlığı | 15 g |

| Özellik | Değer |
|---------|-------------------------------------|
| Ölçek | Çift ölçek bar (dış) psi (iç) |