



# Regülatör plakası VABF-S3-2-R2C2-C-6

Ürün numarası: 543532

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Yapı genişliği                        | 18 mm   |
| Standarda dayalı                      | ISO 15407-1   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir  |
| Pnömatik dikey sıralama               | 2 için basınç regülatörü                              |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile     |
| Manometre ekleme                      | mümkün  |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar                                      |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava        |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                           |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4  |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C   |
| Ürün ağırlığı                         | 245 g   |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına<br>tekli bağlantı plakasına     |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile                                      |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu   |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA  |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | Alüminyum pres döküm                                  |