



# Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4N-1/4:C3J1M1D1A1F3-WP

Ürün numarası: 543551

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | 4                                                                                                           |
| Seri                                                      | MS                                                                                                          |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Entegre kilitli döner düğme                                                                                 |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                                                               |
| Filtre hassasiyeti                                        | 40 µm                                                                                                       |
| Su tahliye                                                | elle dönen                                                                                                  |
| Tasarım                                                   | Manometreli filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı                                            |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Kabuk koruması                                            | Plastik koruyucu kafes                                                                                      |
| Basınç göstergesi                                         | manometre ile                                                                                               |
| Çalışma basıncı                                           | 1,5 bar...14 bar                                                                                            |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 4 bar...12 bar                                                                                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 600 l/dak                                                                                                   |
| Bobin karakteristik değerleri                             | 24 V DC: 1,5 W                                                                                              |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                        |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava                                                             |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ürün ağırlığı                                             | 500 g                                                                                                       |
| Montaj türü                                               | aksesuarlarla                                                                                               |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/4 NPT                                                                                                     |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | 1/4 NPT                                                                                                     |

| Özellik             | Değer                |
|---------------------|----------------------|
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4<br>1/4 NPT      |
| Gövde malzemesi     | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi     | PC                   |