


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4N-1/4:C3J3M1-WP

Ürün numarası: 543564

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Entegre kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	1,5 bar...14 bar
Basınç kontrol aralığı	1 bar...12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [6:4:-] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1500 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/4 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm

Özellik	Değer
Kabuk malzemesi	PC