


Dikey-Basınç Kapama Plakası VABF-S3-2-L1D1-C

Ürün numarası: 543601

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yapı genişliği | 18 mm |
| Standarta dayalı | ISO 15407-1 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Pnömatik dikey sıralama | 1 için bariyer |
| Çalışma basıncı | -0.9 bar...10 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 400 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma türü | IP65 NEMA 4 |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 212 g |
| Dikey sıralama montaj türü | manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |