

# Hava Kurutucu MS4N-LDM1

Ürün numarası: 543629

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Membran kurutucu
Çalışma basıncı	3 bar...12.5 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	50 l/dak...100 l/dak
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Basınç çiy noktası azaltma	20 K
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:3:2] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	2 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	2 °C...50 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım