


# Hava Kurutucu MS4N-LDM1-1/8-P10-Z

Ürün numarası: 543635

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Boyut   | 4   |
| Seri  | MS  |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °                                   |
| Tasarım   | Membran kurutucu                                |
| Çalışma basıncı   | 3 bar...12.5 bar                                |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 100 l/dak                                       |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün değil                      |
| Basınç çiy noktası azaltma                                | 20 K  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet             |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Depolama sıcaklığı  | -20 °C...60 °C                                  |
| Gıdaya uygunluk   | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi            |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [1:3:2] uyarınca basınçlı hava  |
| Akışkan sıcaklığı   | 2 °C...50 °C                                    |
| Ortam sıcaklığı   | 2 °C...50 °C                                    |
| Ürün ağırlığı   | 0.53 kg   |
| Montaj türü   | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/8 NPT   |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | 1/8 NPT   |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                     |
| Gövde malzemesi   | Alüminyum pres döküm                            |
| Kabuk malzemesi   | Dövme alüminyum alaşım                          |