

# Hava Kurutucu LDM1-D-MAXI-600

Ürün numarası: 543665

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Maksi                                          |
| Seri                                                      | D                                              |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                  |
| Tasarım                                                   | Membran kurutucu                               |
| Çalışma basıncı                                           | 3 bar...12.5 bar                               |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 600 l/dak                                      |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [1:3:1] uyarınca basınçlı hava |
| Basınç çiy noktası azaltma                                | 20 K                                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Depolama sıcaklığı                                        | -20 °C...60 °C                                 |
| Akışkan sıcaklığı                                         | 2 °C...50 °C                                   |
| Ortam sıcaklığı                                           | 2 °C...50 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                                             | 2100 g                                         |
| Montaj türü                                               | aksesuarlarla                                  |
| Gövde malzemesi                                           | Çinko pres döküm                               |
| Kabuk malzemesi                                           | Dövme alüminyum alaşım                         |