

Hava Kurutucu
LDM1-1/2-D-MAXI-300
Ürün numarası: 543667

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Membran kurutucu
Çalışma basıncı	3 bar...12.5 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [1:3:1] uyarınca basınçlı hava
Basınç çiy noktası azaltma	20 K
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	2 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	2 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	1800 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım