


# Hava Kurutucu LDM1-1/2-D-MAXI-1000

Ürün numarası: 543669

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Boyut   | Maksi   |
| Seri  | D   |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °   |
| Tasarım   | Membran kurutucu                                      |
| Çalışma basıncı   | 3 bar...12.5 bar                                      |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1000 l/dak  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [1:3:1] uyarınca basınçlı hava        |
| Basınç çiy noktası azaltma                                | 17 K  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Depolama sıcaklığı  | -20 °C...60 °C  |
| Akışkan sıcaklığı   | 2 °C...50 °C  |
| Ortam sıcaklığı   | 2 °C...50 °C  |
| Ürün ağırlığı   | 2250 g  |
| Montaj türü   | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/2  |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/2  |
| Gövde malzemesi   | Çinko pres döküm                                      |
| Kabuk malzemesi   | Dövme alüminyum alaşım                                |