

Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu CPE18-PRS-3/8-6

Ürün numarası: 543843

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Izgara ölçüsü | 26 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 6 |
| Maks. basınç bölgesi sayısı | 2 |
| Patlama basıncı | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 870 g |
| Manifold bloęu montaj türü | geçiş delięi ile |
| Valf montaj türü | diři diři ile |
| Pnömatik baęlantı 1 | G3/8 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G3/8 |
| Pnömatik baęlantı 5 | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alařım |