

Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu CPE18-PRS-3/8-9

Ürün numarası: 543846

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	26 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	9
Maks. basınç bölgesi sayısı	2
Patlama basıncı	5 MPa 50 bar 725 psi
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	1257 g
Manifold bloęu montaj türü	geçiş delięi ile
Valf montaj türü	diři diři ile
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Pnömatik baęlantı 3	G3/8
Pnömatik baęlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alařım