


Dikey-Besleme Plakası VABF-S3-1-P1A3-G14

Ürün numarası: 544434

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	26 mm
Standart dayalı	ISO 15407-1
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 için alternatif basınç beslemesi
Çalışma basıncı	-0.9 bar...10 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	201 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm