

Adaptör NPFA-A-P18-G14-F

Ürün numarası: 545922

FESTO

VUVB solenoid valfler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	0,9 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, boşluk fişi	Takviyeli PA
Malzeme üzerinde bilgi, O-ring	NBR
Malzeme bilgisi, ayırma elemanı	Çelik