



Solenoid bobinli valf

MFHB-5/4-1/4

Ürün numarası: 546042
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/4 kapalı
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	6,5 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	kilitli
Kapama süresi	23 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	16 ms
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	1.780 g
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum eloksal kaplama