



Selenoid valf MFHB-2-1/4-B

Ürün numarası: 546064

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	600 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma gerilimi	bobin aracılığıyla, ayrıca sipariş edilmelidir
Çalışma basıncı	2 bar...8 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Gerі alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	kilitlemeli
Kapama anahtarlama süresi	23 ms
Açma anahtarlama süresi	12 ms
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	575 g
Kontrol tahliye havası bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı