


Dağıtıcı
FCK-3-PK-9-N
Ürün numarası: 546068

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	28 g
Pnömatik bağlantı 1	Rakor somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Pnömatik bağlantı 2	Somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım