


Kısma plakası VABF-S2-1-F1B1-C

Ürün numarası: 546095

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	43 mm
Standarta dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	Boşaltma havası debi kontrolü kısma plakası
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1100 l/dak
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basit basınçlı kap direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	220 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm