

# Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-S2-1S-N38-K1

Ürün numarası: 546100

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yapı genişliği                        | 42 mm                                          |
| Standarta dayalı                      | ISO 5599-2                                     |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                   |
| Pilot hava beslemesi                  | harici                                         |
| Çalışma basıncı                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| Çalışma gerilimi aralığı AC           | 110 V                                          |
| Çalışma gerilimi aralığı DC           | 24 V                                           |
| Aşırı gerilim direnci                 | 4 kV                                           |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi         | 2 A                                            |
| Kirlenme derecesi                     | 3                                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | AB düşük gerilim yönergesine göre              |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                    |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4<br>monte edilmiş durumda        |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                  |
| Ürün ağırlığı                         | 364 g                                          |
| Montaj türü                           | geçiş deliği ile                               |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                    |
| Bağlantı plakası malzemesi            | Alüminyum pres döküm                           |