

Baęlantı Plakası|Taban Plakası VABS-S2-1S-G38-R3

Ürün numarası: 546101

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yapı genişlięi	42 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot hava beslemesi	harici
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Çalışma gerilimi aralıęı DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Kirlenme derecesi	3
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklıęı	-5 °C...50 °C
Ürün aęırlıęı	386 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm