

Ana valf LFR-D-MIDI-A

Ürün numarası: 546426

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometresiz filtre regülatörü
Maks. yoğunlaşma miktarı	1.45 fl oz (US)
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...12 bar
Maks. basınç histerezi	3 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	487 cfm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 °F...140 °F
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	41 °F...140 °F
Ortam sıcaklığı	41 °F...140 °F
Ürün ağırlığı	32.2 oz
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC