


Ana valf LFMA-D-MIDI-U

Ürün numarası: 546443

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Midi
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	elle dönen
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [3:4:2] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Filtre verimliliği	99.9999 %
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	33.8 °F...140 °F
Ortam sıcaklığı	14 °F...140 °F
İnce parçacık ayırma derecesi	99995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS ayırma derecesi	99.95 %
Artık yağ içeriği	2.7E-07 oz/yd ³
Yağ aerosol ayırma derecesi	99 %
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	PC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	22.8 oz