


# Ana valf LF-D-5M-MIDI-U

Ürün numarası: 546459

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Midi                                                          |
| Seri                                                      | D                                                             |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                 |
| Filtre hassasiyeti                                        | 5 µm                                                          |
| Su tahliye                                                | elle dönen                                                    |
| Tasarım                                                   | Santrifüj ayırıcılı sinter filtre                             |
| Kabuk koruması                                            | Metal koruyucu kafes                                          |
| Kondensat ayırma derecesi                                 | 75 %                                                          |
| Çalışma basıncı                                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi          |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 251 cfm                                                       |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                           |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Depolama sıcaklığı                                        | 14 °F...140 °F                                                |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Akışkan sıcaklığı                                         | 14 °F...140 °F                                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | 14 °F...140 °F                                                |
| Gözenek boyutu                                            | 5 µm                                                          |
| Ürün ağırlığı                                             | 24.5 oz                                                       |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                 |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                   |
| Filtre malzemesi                                          | PE                                                            |
| Gövde malzemesi                                           | Çinko pres döküm                                              |
| Kabuk malzemesi                                           | PC                                                            |