

Adaptör
AD-G1-1NPT-I
Ürün numarası: 546546

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	21.4 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	90 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	35 Nm
Ürün ağırlığı	212.68 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş 1 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik