

# Adaptör AD-1NPT-G1-I

Ürün numarası: 546547

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	24.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	35 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	90 Nm
Ürün ağırlığı	218.86 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş 1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik